

**Alicates de corte lateral pulidos, Longitud total: 180mm****Datos de pedido**

Número de pedido	724900 180
GTIN	4003773218074
Clase de artículo	73F

Descripción**Ejecución:**

Forma delgada con filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).

Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	2,5 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	4 mm
Longitud total	180 mm
Norma	DIN ISO 5749
Mango	revestidos de plástico
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	atramentados en negro, cabeza pulida
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no
con muelle de apertura conmutable	no

Tipo de producto

Alicate cortante