



Alicates de corte lateral para plásticos acodados 20°, KW, Longitud total: 130mm



Datos de pedido

Número de pedido	725700 130
GTIN	2050001705938
Clase de artículo	76B

Descripción

Ejecución:

Filos sin bisel para un corte a nivel y casi sin rebabas. Filos desplazados, para facilitar el **corte cizallante**. Brazos con cubiertas antideslizantes de caucho y muelle de apertura. Cabeza acodada 20°.

Aplicación:

Para cortar a nivel casquillos de inyección de plástico y sujetacables (**no para metal**).

Material:

Acero herramental especial, pavonado.

Descripción técnica

Longitud total	130 mm
Bisel de corte	sin filo de corte
Mango	revestido de plástico
Material	Acero de herramientas especial
Superficie	pavonado en negro
Encabezamiento	acodado 20°
Atributo del nombre de producto	KW
con muelle de abertura	no
para plásticos	sí

Tornillo de tope regulable	no
Tipo de producto	Alicate cortante