



Juego de destornilladores normalizados "Stainless" para ranura, con mango Kraftform, Número de destornilladores: 6



Datos de pedido

Número de pedido	662510 6
GTIN	4013288116017
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Varillas forjadas; los filos están ajustados estrictamente a la ranura normalizada de los tornillos de cabeza ranurada.

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes **con zonas blandas integradas**, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.

Varilla Wera Lasertip de acero fino con filo cónico y **punta de salida microrrugosa** (a partir del tam. 3,5).

Norma:

DIN 5265 Form A

Contenido:

1 destornillador n.º 662500 de cada tamaño: Tam. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Nota:

En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.

Descripción técnica

Número de destornilladores	6
Perfil de salida	Destornillador Plano
Material	Acero fino, INOX

Tipo de producto

Destornilladores

Accesorios

Destornillador normalizado "Stainless" para ranura, con mango Kraftform Anchura de filo b 10 mm

662500 10

Destornillador normalizado "Stainless" para ranura, con mango Kraftform Anchura de filo b 3,5 mm

662500 3,5

Soporte para tornillo Tipo 1

666425 1

Destornillador normalizado "Stainless" para ranura, con mango Kraftform Anchura de filo b 8 mm

662500 8

Destornillador normalizado "Stainless" para ranura, con mango Kraftform Anchura de filo b 4 mm

662500 4

Destornillador normalizado "Stainless" para ranura, con mango Kraftform Anchura de filo b 3 mm

662500 3

Destornillador normalizado "Stainless" para ranura, con mango Kraftform Anchura de filo b 6,5 mm

662500 6,5

Destornillador normalizado "Stainless" para ranura, con mango Kraftform Anchura de filo b 5,5 mm

662500 5,5