



Destornillador para ranura, con mango rígido "multicraft", Anchura de filo b: 6,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	660900 6,5
GTIN	7610733085644
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Destornilladores robustos de múltiples usos, con hoja cónica (filo) y hexágono para ayuda de llave.

Mango multicraft de plástico a prueba de golpes (exento de cadmio), especialmente fácil de agarrar, incluso con las manos aceitosas.

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Con filo planoparalelo, aplanado. A partir de tam. 8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave. Superficie niquelada y cromada, filo negro.

Ventaja:

- **Filos aplanados planoparalelos con contacto de superficie en lugar de lineal para una transmisión del par superior.**
- **Sin efecto Cam-out.**
- **Filos perfectamente adecuados para ranuras de tornillo normalizadas y no normalizadas.**
- **El redondeamiento liso y sin rebabas del extremo del mango evita la fricción en la palma de la mano.**
- **Forma abombada, ergonómica, con superficie de agarre firme, agradable al contacto con la piel que garantiza un trabajo a prueba de fatiga y pares elevados.**
- **Protección desenrollado.**
- **Identificación con símbolo de salida y tamaño.**

Aplicación:

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.

Descripción técnica

Nombre de cuchilla	4
--------------------	---

Anchura de filo b	6,5 mm
Grosor de filo a	1 mm
Longitud de cuchilla cortante	140 mm
Longitud total	245 mm
Serie	multicraft
Perfil de salida	Destornillador Plano
Tipo de producto	Destornilladores