



Juego de destornilladores normalizados para ranura, con mango Kraftform, Número de destornilladores: 8



Datos de pedido

Número de pedido	662210 8
GTIN	4013288041517
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Varillas forjadas; los filos están ajustados estrictamente a la ranura normalizada de los tornillos de cabeza ranurada.

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes **con zonas blandas integradas**, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.

Varilla de acero especial altamente aleado. Superficie cromada nicromate, puntas en negro o puntas Lasertip recubiertas de níquel por procedimientos químicos.

Norma:

DIN 5265 Form A

Contenido:

1 destornillador n.º 662200 de cada tamaño: Tam. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Nota:

En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.

Descripción técnica

Número de destornilladores	8
Perfil de salida	Destornillador ranura
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

Destornillador normalizado para ranura, con mango Kraftform Anchura de filo b 3,5 mm	662200 3,5
Destornillador normalizado para ranura, con mango Kraftform Anchura de filo b 5,5 mm	662200 5,5
Destornillador normalizado para ranura, con mango Kraftform Anchura de filo b 8 mm	662200 8
Destornillador normalizado para ranura, con mango Kraftform Anchura de filo b 2,5 mm	662200 2,5
Destornillador normalizado para ranura, con mango Kraftform Anchura de filo b 10 mm	662200 10
Soporte para tornillo Tipo 1	666425 1
Destornillador normalizado para ranura, con mango Kraftform Anchura de filo b 4 mm	662200 4
Destornillador normalizado para ranura, con mango Kraftform Anchura de filo b 6,5 mm	662200 6,5
Destornillador normalizado para ranura, con mango Kraftform Anchura de filo b 3 mm	662200 3