



Alicates de corte lateral, cromado Aislados por inmersión según VDE, Longitud total: 160mm



Datos de pedido

Número de pedido	725335 160
GTIN	4003773018155
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Forma delgada con filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).

Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico, **aislados por inmersión**.

Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total	160 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	4 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	2 mm
Norma	DIN ISO 5749
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango	aislado por inmersión
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)

Material	Acero especial para herramientas
Superficie	cromado
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no
con muelle de abertura conmutable	no
Tipo de producto	Alicate cortante