

Garant**Alicates de corte lateral para plásticos acodados 15°, KW, Longitud total: 160mm****Datos de pedido**

Número de pedido	725500 160
GTIN	4045197166401
Clase de artículo	71B

Descripción**Ejecución:**

Filos sin bisel para un corte a nivel y sin rebabas. Cabeza pulida, brazos con revestimiento de plástico y muelle de apertura.

Cabeza acodada 15°. El tornillo de tope regulable reduce el desgaste de los filos.

Aplicación:

Para cortar a nivel bebederos de plástico (**no para metal**).

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total	160 mm
Bisel de corte	sin filo de corte
Mango	revestido de plástico
Material	Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie	pulida
Encabezamiento	acodado 15°
Atributo del nombre de producto	KW
con muelle de apertura	sí

para plásticos	sí
Tornillo de tope regulable	sí
Tipo de producto	Alicate cortante

Accesorios

Resorte para alicate de corte lateral para plástico Tipo 160/5X20	725510 160/5X20
---	-----------------