



Destornillador normalizado "Stainless" para ranura, con mango Kraftform, Anchura de filo b: 3,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	662500 3,5
GTIN	4013288107336
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Varillas forjadas; los filos están ajustados estrictamente a la ranura normalizada de los tornillos de cabeza ranurada.

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes **con zonas blandas integradas**, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.

Varilla Wera Lasertip de acero fino con filo cónico y **punta de salida microrrugosa** (a partir del tam. 3,5).

Norma:

DIN 5265 Form A

Nota:

En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	100 mm
Grosor de filo a	0,6 mm
Anchura de filo b	3,5 mm
Longitud total	181 mm
Quality Dress	3335

Perfil de salida	Destornillador Plano
Material	Acero fino, INOX
Tipo de producto	Destornilladores