

LINDSTRÖM

**Alicates de punta para electrónica, mordazas dentadas, Longitud total:
150mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 726160 150 |
| GTIN | 7314150103225 |
| Clase de artículo | 73M |

Descripción**Ejecución:**

Formas esbeltas con mordazas estrechas. Aristas exteriores de las mordazas redondeadas. Articulación empotrada de precisión con guía extra larga para una estabilidad máxima con fricción mínima. Cabeza y articul. pulidas con efecto espejular. Cubiertas de los mangos, de **2 componentes**, ergonómicas, **adecuadas para componentes ESD**. El muelle de apertura patentado reduce su resistencia al cerrarse los alicates, por lo que se puede dosificar con gran precisión la fuerza ejercida sobre la pieza de trabajo.

Mordazas largas ovaladas en punta, interior dentado.

Material:

Acero para rodamientos de bolas de alto rendimiento, forjado.

Descripción técnica

| | |
|--------------------------|-----------|
| Anchura de cabeza | 9 mm |
| Longitud total | 150 mm |
| Long. de mord. | 32 mm |
| propiedad electrostática | EGB / ESD |

| | |
|------------------------------|---|
| Forma tipo boca | punta ovalada, mordazas interior dentado |
| Versión mordaza | interior liso |
| Mango | Funda para mangos de 2 componentes |
| Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (45 – 48 HRC) |
| Material | Acero para rodamientos de bolas de alto rendimiento |
| Superficie | con pulido especular |
| con muelle de abertura | sí |
| Tipo de producto | Alicates de boca redonda plana |