

LINDSTRÖM

Alicates de corte lateral para electrónica, cabeza ovalada, FW, Longitud total: 150mm**Datos de pedido**

Número de pedido	726000 150
GTIN	7314150111534
Clase de artículo	73M

Descripción**Ejecución:**

Forma esbelta con filos precisos, rectificadas, templadas por inducción (63 – 65 HRC). Superficie negra para reducir las reflexiones. Articulación atornillada de precisión ajustable, para reducir la fricción al mínimo y orientar axialmente los filos de forma óptima. Cubiertas de los mangos **de 2 componentes**, ergonómicas, **adecuadas para componentes ESD**.

El muelle de apertura patentado reduce la resistencia al cerrarse los alicates, de este modo, la fuerza se concentra en el corte.

Material:

Acero para rodamientos de bolas de alto rendimiento, forjado en estampa, pavonado.

Descripción técnica

Longitud total	150 mm
Anchura de cabeza	16 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta Ø	0,4 - 2 mm
Longitud de filo	16 mm
propiedad electrostática	EGB / ESD
Bisel de corte	FW
Material	Acero para rodamientos de bolas de alto rendimiento
Forma de cabeza	ovalado

Mango	Funda para mangos de 2 componentes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (63 – 65 HRC)
Superficie	pavonado en negro
Atributo del nombre de producto	FW
con muelle de abertura	sí
articulación atornillada de precisión ajustable	sí
Tipo de producto	Alicate cortante