



Cizalla para cables con transmisión Aislados conforme a VDE, Longitud total: 580mm



Datos de pedido

Número de pedido	730600 580
GTIN	4003773021797
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Cabezal con filos en forma de hoz y transmisión en la cabeza de cizalla, brazos de tubo de acero con mangos de plástico.

Cabezal pulido, mangos **aislados por inmersión hasta 1000 V según DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Aplicación:

Para cortar cables de cobre y de aluminio.

Descripción técnica

Para cables monoconductores	150 mm ²
Para Ø de cable multiconductor	27 mm
Longitud total	580 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango	aislado por inmersión
Accionamiento	mecánico, bimanual
Material	Brazo: Tubo de acero
Encabezamiento	Cabezal portafilos: Acero eléctrico al vanadio y al cromo en calidad especial, forjado y templado en aceite

con muelle de abertura	no
Cabezal de corte intercambiable	sí
Tipo de producto	Tijera

Accesorios

Cabezal portafilos de recambio para cizalla para cables Longitud total 580 mm	730610 580
--	------------