

HellermannTyton

Alicate para manguitos, Tipo: 8/10**Datos de pedido**

Número de pedido	729930 8/10
GTIN	4031026185231
Clase de artículo	76C

Descripción**Ejecución:**

Cuerpo de alicates de metal ligero con 3 espigas de acero acodadas (rectas para los tam. 8/10) intercambiables. Ancho de abertura regulable por medio de espárrago.

Aplicación:

Para abrir manguitos de caucho y de PVC.

Nota:

Utilizar punzones de recambio solo en función del tipo.

Long. de punzón útil: 65 mm

Longitud total: 150 mm

Long. de punzón total: 80 mm

Para Ø exterior de cable: 23 - 28 mm

para manguitos de Ø interior: 12 - 17 mm

Descripción técnica

para manguitos de Ø interior	12 - 17 mm
Long. de punzón total	80 mm
Para Ø exterior de cable	23 - 28 mm
Longitud total	150 mm
Long. de punzón útil	65 mm
Quality Dress	NA8/10

Tipo de producto

Alicate de engarce

Accesorios

Juego de punzones de recambio 3 piezas Tipo 8/10

729931 8/10

Muelle de alicate para manguitos Tipo 2

729320 2