



Destornillador normalizado para ranura, con mango de plástico, Anchura de filo b: 8mm



Datos de pedido

Número de pedido	662000 8
GTIN	7610733085781
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Varillas forjadas; los filos están ajustados estrictamente a la ranura normalizada de los tornillos de cabeza ranurada.

Mango rígido "Classic" de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio).

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Con filo planoparalelo, aplanado. Superficie niquelada y cromada, filos negros.

Norma:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

Nota:

En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.

Descripción técnica

Nombre de cuchilla	5
Longitud de cuchilla cortante	160 mm
Grosor de filo a	1,2 mm
Longitud total	270 mm
Anchura de filo b	8 mm
Serie	Classic
Perfil de salida	Destornillador ranura
Tipo de producto	Destornilladores

