



## Juego de destornilladores para ranura, con mango rígido "multicraft", Número de destornilladores: 6



### Datos de pedido

Número de pedido	660910 6
GTIN	7610733085699
Clase de artículo	63E

### Descripción

#### Ejecución:

Destornilladores robustos de múltiples usos, con hoja cónica (filo) y hexágono para ayuda de llave.

**Mango robusto "multicraft"** de plástico a prueba de golpes (exento de cadmio), especialmente fácil de agarrar, incluso con las manos aceitosas.

**Varilla** de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Con filo planoparalelo, aplanado. A partir de tam. 8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave. Superficie niquelada y cromada, filo negro.

#### Ventaja:

- **Filos aplanados planoparalelos con contacto de superficie en lugar de lineal para una transmisión del par superior.**
- **Sin efecto Cam-out.**
- **Filos perfectamente adecuados para ranuras de tornillo normalizadas y no normalizadas.**
- **El redondeamiento liso y sin rebabas del extremo del mango evita la fricción en la palma de la mano.**
- **Forma abombada, ergonómica, con superficie de agarre firme, agradable al contacto con la piel que garantiza un trabajo a prueba de fatiga y pares elevados.**
- **Protección desenrollado.**
- **Identificación con símbolo de salida y tamaño.**

#### Aplicación:

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.

#### Contenido:

1 destornillador n.º 660900 de cada tamaño: Tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

## Descripción técnica

Número de destornilladores	6
Perfil de salida	Destornillador para ranuras
Tipo de producto	Destornilladores

## Accesorios

Destornillador para ranura, con mango rígido "multicraft" Anchura de filo b 4 mm	660900 4
Destornillador para ranura, con mango rígido "multicraft" Anchura de filo b 13 mm	660900 13
Destornillador para ranura, con mango rígido "multicraft" Anchura de filo b 3,5 mm	660900 3,5
Soporte para tornillo Tipo 1	666425 1
Destornillador para ranura, con mango rígido "multicraft" Anchura de filo b 10 mm	660900 10
Destornillador para ranura, con mango rígido "multicraft" Anchura de filo b 6,5 mm	660900 6,5
Destornillador para ranura, con mango rígido "multicraft" Anchura de filo b 5,5 mm	660900 5,5
Destornillador para ranura, con mango rígido "multicraft" Anchura de filo b 8 mm	660900 8