



Cortapernos compacto CoBolt® con cabeza en ángulo de 20°, Longitud total: 200mm



Datos de pedido

Número de pedido	731755 200
GTIN	4003773066866
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Gracias a la transmisión de palanca especial, capacidad de corte elevada con aplicación de fuerza relativamente reducida. Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC).

Alicate atramentado en negro, mangos revestidos de plástico. **Cabeza en ángulo de 20° para cortes a nivel.**

Aplicación:

Para alambres con una resistencia a la tracción de hasta 2000 N/mm².

Material:

Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

para alambre de acero blando hasta Ø	6 mm
para alambre de acero de dureza media hasta Ø	5,2 mm
para cuerda de piano hasta Ø	3,6 mm
Longitud total	200 mm
Quality Dress	CoBolt®
Filo	templado
Cabezal acodado	20 grados
Mango	revestidos de plástico
Material	Acero eléctrico al cromo-vanadio

Superficie	atramentado en negro
con muelle de abertura	no
Tipo de producto	Alicate cortante