



Cizallas para cables con cubiertas de 2 componentes en los mangos Aislados conforme a VDE, Longitud total: 165mm



Datos de pedido

Número de pedido	730350 165
GTIN	4003773039648
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Mangos **aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Mangos con cubiertas de varios componentes. Cabeza con filos en forma de hoz. Brazos con mangos de plástico. Corta de forma lisa y limpia sin aplastar.

Aplicación:

Para cortar cables de cobre y de aluminio.

Material:

Acero de herramientas especial, forjado en estampa.

Descripción técnica

Longitud total	165 mm
Capacidad de corte	50 mm ²
Capacidad de corte hasta Ø	15 mm
Protección antienganche	sí
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango	Funda de varios componentes
Accionamiento	mecánico, monomanual

Material	Acero especial para herramientas en calidad especial, forjado y templado en aceite
Superficie	cromado
con muelle de abertura	no
Tipo de producto	Tijera