

Weidmüller **Cizalla para cables con transmisión, para Ø de cable: 45mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 731090 45 |
| GTIN | 4032248482160 |
| Clase de artículo | 73H |

Descripción**Ejecución:**

Cabeza de cizalla con cuchilla de corte en forma de hoz y mecanismo de transmisión (manejo monomanual). La cuchilla de corte no se descentra, porque está guiada de forma doble.

Aplicación:

Para cortar limpiamente cables de aluminio y de cobre (también cables trenzados). No debe usarse para alambre de acero, aleaciones de aluminio duras, conductores de cobre con trefilado duro.

Material:

Cuchillas de acero especial, brazos de chapa de acero con cubiertas de los mangos.

Nota:

En el caso de conductores individuales, la capacidad de corte es inferior en aprox. un 30 % .

Rendimiento de corte cables multiconductores hasta: 400 mm²

Longitud total: 290 mm

Quality Dress: KT45R

Descripción técnica

| | |
|--|---------------------|
| Longitud total | 290 mm |
| Rendimiento de corte cables multiconductores hasta | 400 mm ² |
| para Ø de cable | 45 mm |
| Quality Dress | KT45R |

| | |
|------------------|---|
| Mango | Funda de plástico |
| Accionamiento | mecánico, monomanual, principio de carraca |
| Tipo de producto | Tijera |

Accesorios

| | |
|--|-----------|
| Cuchilla giratoria, incluidos tornillo y tuerca Adecuado para Ø de cable 45 mm | 731115 45 |
|--|-----------|