



## Cortador para cables de alambre, Longitud total: 190mm



### Datos de pedido

Número de pedido	731550 190
GTIN	4003773040651
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

Forma resistente, totalmente de acero forjado en estampa. Con articulación atornillada y muelle de apertura. Dureza de los filos 64 HRC. Brazos con revestimiento de PVC ligero. Con muelle de apertura interno y palanca de bloqueo. Dos perfiles de apriete integrados para tapas terminales de envolturas Bowden y casquillos de cable de alambre.

#### Aplicación:

Para cortar cables de alambre, cables de varios conductores, etc.

#### Material:

Acero especial al cromovanadio, templado en aceite.

### Descripción técnica

Longitud total	190 mm
Para acero redondo (máximo 1200 N/mm <sup>2</sup> ) Ø	4 mm
Para cuerda de piano Ø	2,5 mm
para cables metálicos (máximo 1600 N/mm <sup>2</sup> ) Ø	5 mm
Tipo de producto	Alicate cortante