



## Cizallas para cables con cubiertas de 2 componentes en los mangos Aislados conforme a VDE, Longitud total: 200mm



### Datos de pedido

Número de pedido	730350 200
GTIN	4003773026761
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

Mangos **aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Mangos con cubiertas de varios componentes. Cabeza con filos en forma de hoz. Brazos con mangos de plástico. Corta de forma lisa y limpia sin aplastar.

Gama de corte especialmente amplia gracias al doble filo.

#### Aplicación:

Para cortar cables de cobre y de aluminio.

#### Material:

**Acero de herramientas especial**, forjado en estampa.

### Descripción técnica

Capacidad de corte hasta $\varnothing$	20 mm
Longitud total	200 mm
Capacidad de corte	70 mm <sup>2</sup>
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango	Funda de varios componentes
Accionamiento	mecánico, monomanual
Material	Acero especial para herramientas en calidad especial, forjado y templado en aceite

Superficie	cromado
con muelle de abertura	no
Tipo de producto	Tijera