


**BAUDAT****Cortadores de cable de alambre y cable en general, Longitud total: 500mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	731720 500
GTIN	2050001009340
Clase de artículo	76C

## Descripción

**Ejecución:**

Cuchillas en forma de hoz, para un corte seguro y exacto. Cuchillas revestidas de PTFE antiadherente, con cortes especialmente templados.

**Ventaja:**

Estabilidad máxima con peso reducido.

**Aplicación:**

Para cortar cables de alambre, acero redondo, así como cables de cobre y de aluminio.

**Material:**

Cuchillas de acero al cromo vanadio bonificado. Brazos de acero fino con mangos de plástico.

## Descripción técnica

para cables metálicos / acero redondo blando Ø	11 mm
Longitud total	500 mm
para cables metálicos hasta 1800 N/mm <sup>2</sup> hasta Ø	10 mm
Para cables hasta	60 mm <sup>2</sup>
Tipo de producto	Alicate cortante