

LINDSTRÖM

Alicates de corte lateral para electrónica, cabeza ovalada, KW, Longitud total: 110mm**Datos de pedido**

Número de pedido	726280 110
GTIN	7314150051007
Clase de artículo	73M

Descripción**Ejecución:**

Forma esbelta con filos precisos, rectificadas, templadas por inducción (63 – 65 HRC). Superficie negra para reducir las reflexiones. Cubiertas de los mangos de plástico amarillo de material antiestático con muelle de apertura. **Adecuadas para componentes ESD.** Articulación atornillada de precisión ajustable, para reducir la fricción al mínimo y orientar axialmente los filos de forma óptima.

Material:

Acero especial, de alto rendimiento, forjado en estampa, pavonado.

Descripción técnica

Capacidad de corte alambre de cobre de hasta Ø	0,1 - 1 mm
Longitud total	110 mm
Anchura de cabeza	10 mm
Longitud de filo	10 mm
propiedad electrostática	EGB / ESD
Bisel de corte	sin filo de corte
Material	Aleación de acero de alto rendimiento
Forma de cabeza	ovalado
Mango	Funda de plástico

Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (63 – 65 HRC)
Superficie	pavonado en negro
Atributo del nombre de producto	KW
con muelle de abertura	sí
Tipo de producto	Alicata cortante