



Cortapernos compacto CoBolt® con cubiertas en los mangos, Longitud total: 200mm



Datos de pedido

Número de pedido	731740 200
GTIN	4003773047056
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Gracias a la transmisión de palanca especial, capacidad de corte elevada con aplicación de fuerza relativamente reducida. Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC).

Mordazas atramentadas en negro, mangos con cubiertas de varios componentes.

Aplicación:

Para alambres con una resistencia a la tracción de hasta 2000 N/mm².

Material:

Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

para alambre de acero blando hasta Ø	6 mm
para alambre de acero de dureza media hasta Ø	5,2 mm
para cuerda de piano hasta Ø	3,6 mm
Longitud total	200 mm
Quality Dress	CoBolt®
Filo	templado
Mango	Funda de varios componentes
Material	Acero eléctrico al cromo-vanadio
Superficie	atramentado en negro

con muelle de abertura	no
Tipo de producto	Alicate cortante