



Cizalla para cables con transmisión Aislados conforme a VDE, para Ø de cable: 60mm



Datos de pedido

Número de pedido	731150 60
GTIN	4003773075189
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Cabeza de cizalla con cuchilla de corte en forma de hoz y mecanismo de transmisión (manejo monomanual). La cuchilla de corte no se descentra, porque está guiada de forma doble.

Aislamiento hasta 1000 V según DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Aplicación:

Para cortar limpiamente cables de aluminio y de cobre (también cables trenzados). No debe usarse para alambre de acero, aleaciones de aluminio duras, conductores de cobre con trefilado duro.

Material:

Cuchillas de acero especial, brazos de chapa de acero con cubiertas de los mangos.

Nota:

En el caso de conductores individuales, la capacidad de corte es inferior en aprox. un 30 % .

Descripción técnica

para Ø de cable	60 mm
Rendimiento de corte cables multiconductores hasta	600 mm ²
Longitud total	320 mm
Protección antienganche	sí
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Mango	Funda de varios componentes
Accionamiento	mecánico, monomanual, principio de carraca
Material	Acero especial para herramientas en calidad especial, forjado y templado en aceite
Tipo de producto	Tijera