



Cortapernos compacto CoBolt® con cubiertas en los mangos y muelle de apertura, Longitud total: 200mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 731745 200 |
| GTIN | 4003773066859 |
| Clase de artículo | 73F |

Descripción

Ejecución:

Gracias a la transmisión de palanca especial, capacidad de corte elevada con aplicación de fuerza relativamente reducida. Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).

Mordazas atramentadas en negro, mangos con cubiertas de varios componentes. **Con muelle de apertura** y bloqueo integrado.

Aplicación:

Para alambres con una resistencia a la tracción de hasta 2000 N/mm².

Material:

Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

para alambre de acero blando hasta Ø: 6 mm

para alambre de acero de dureza media hasta Ø: 5,2 mm

para cuerda de piano hasta Ø: 3,6 mm

Descripción técnica

| | |
|---|-----------------------------|
| para alambre de acero blando hasta Ø | 6 mm |
| para alambre de acero de dureza media hasta Ø | 5,2 mm |
| para cuerda de piano hasta Ø | 3,6 mm |
| Longitud total | 200 mm |
| Quality Dress | CoBolt® |
| Filo | templado |
| Mango | Funda de varios componentes |

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Material | Acero eléctrico al cromo-vanadio |
| Superficie | atramentado en negro |
| con muelle de abertura | sí |
| Tipo de producto | Alicata cortante |