

LINDSTRÖM

Alicates de corte lateral para electrónica, cabeza ovalada, KW, Longitud total: 125mm**Datos de pedido**

Número de pedido	726280 125
GTIN	7314150051335
Clase de artículo	73M

Descripción**Ejecución:**

Forma esbelta con filos precisos, rectificadas, templadas por inducción (63 – 65 HRC). Superficie negra para reducir las reflexiones. Cubiertas de los mangos de plástico amarillo de material antiestático con muelle de apertura. **Adecuadas para componentes ESD.** Articulación atornillada de precisión ajustable, para reducir la fricción al mínimo y orientar axialmente los filos de forma óptima.

Material:

Acero especial, de alto rendimiento, forjado en estampa, pavonado.

Descripción técnica

Longitud total	125 mm
Anchura de cabeza	16 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta Ø	0,3 - 1,6 mm
Longitud de filo	16 mm
propiedad electrostática	EGB / ESD
Bisel de corte	sin filo de corte
Material	Aleación de acero de alto rendimiento
Forma de cabeza	ovalado
Mango	Funda de plástico

Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (63 – 65 HRC)
Superficie	pavonado en negro
Atributo del nombre de producto	KW
con muelle de abertura	sí
Tipo de producto	Alicate cortante