

LINDSTRÖM

**Alicates de corte lateral para electrónica, cabeza de punta, acanalada, KW,
Longitud total: 110mm****Datos de pedido**

Número de pedido	726420 110
GTIN	7314150051090
Clase de artículo	73M

Descripción**Ejecución:**

Forma esbelta con fillos precisos, rectificadlos, templados por inducción (63 - 65 HRC). Superficie negra para reducir las reflexiones. Cubiertas de los mangos de plástico amarillo de material antiestático con muelle de abertura. **Adecuado para ESD**. Articulación atornillada de precisión ajustable, para reducir la fricción al mínimo y orientar axialmente los fillos de forma óptima.

Material:

Acero especial, de alto rendimiento, forjado en estampa, pavonado.

Descripción técnica

Capacidad de corte alambre de cobre de hasta \varnothing	0,1 - 0,8 mm
Anchura de cabeza	10 mm
Longitud total	110 mm
Longitud de filo	10 mm
propiedad electrostática	EGB / ESD
Bisel de corte	sin filo de corte
Material	Aleación de acero de alto rendimiento
Forma de cabeza	punta, acanalada
Mango	Funda de plástico

Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (63 – 65 HRC)
Superficie	pavonado en negro
Atributo del nombre de producto	KW
con muelle de abertura	sí
Tipo de producto	Alicata cortante