



## Alicates de corte lateral para electrónica, cabeza de punta con soporte de alambre, W, Longitud total: 125Hmm



### Datos de pedido

Número de pedido	726460 125H
GTIN	4003773240518
Clase de artículo	73F

### Descripción

**Ejecución:**

Forma aguda con bisel de filo robusto, especial para alambres duros. Articulación reajutable. Mordazas pavonadas, mangos con revestimiento de plástico.

**Norma:**

**DIN ISO 9654**

**Material:**

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.

### Descripción técnica

Longitud total	125 mm
Anchura de cabeza	10,5 mm
Longitud de filo	14 mm
Capacidad de corte alambre de acero medio	0,2 - 1 mm
Capacidad de corte alambre de acero duro	0,2 - 0,6 mm
Bisel de corte	Filo cortante grande
Material	Acero especial para herramientas
Forma de cabeza	punta

Norma	DIN ISO 9654
Mango	Funda de plástico
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Superficie	pavonado
Atributo del nombre de producto	W
con muelle de abertura	sí
con soporte para alambre	sí
Tipo de producto	Alicate cortante