

LINDSTRÖM

Alicates de corte lateral para electrónica, cabeza ovalada, FW, Longitud total: 125mm**Datos de pedido**

Número de pedido	726240 125
GTIN	7314150051229
Clase de artículo	73M

Descripción**Ejecución:**

Forma esbelta con filos precisos, rectificadas, templados por inducción (63 – 65 HRC). Superficie negra para reducir las reflexiones. Cubiertas de los mangos de plástico amarillo de material antiestático con muelle de apertura. **Adecuadas para componentes ESD.** Articulación atornillada de precisión ajustable, para reducir la fricción al mínimo y orientar axialmente los filos de forma óptima.

Material:

Acero especial, de alto rendimiento, forjado en estampa, pavonado.

Descripción técnica

Anchura de cabeza	16 mm
Longitud total	125 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta Ø	0,4 - 2 mm
Longitud de filo	16 mm
propiedad electrostática	EGB / ESD
Bisel de corte	Filo cortante fino
Material	Aleación de acero de alto rendimiento
Forma de cabeza	ovalado

Mango	Funda de plástico
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (63 – 65 HRC)
Superficie	pavonado en negro
Atributo del nombre de producto	FW
con muelle de abertura	sí
Tipo de producto	Alicate cortante