

Comprobador de fases unipolar, Anchura de filo: 3,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	665050 3,5
GTIN	4016133457006
Clase de artículo	66B

Descripción

Ejecución:

Mango de plástico, con varilla de destornillador aislada y clip de sujeción.

Modelo sencillo, tam. 3,5 sin clip de enganche. Intervalo de comprobación 120 – 250 V.

Nota:

Estos comprobadores de tensión cumplen las disposiciones de seguridad de conformidad con VDE 0680/6. Por tanto, no se pueden intercambiar las lámparas luminiscentes.

Descripción técnica

Longitud total	190 mm
Clip de enganche	no
Anchura de filo	3,5 mm
Longitud de cuchilla cortante	100 mm
Intervalo de comprobación	120 - 250 V
Perfil de salida	Destornillador Plano
Tipo de producto	Comprobador de tensión