



## Destornillador para tuercas ranuradas, Ø de varilla: 3mm



### Datos de pedido

Número de pedido	666600 3
GTIN	7610733086344
Clase de artículo	63E

### Descripción

**Ejecución:**

**Mango rígido «Classic»** de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio). Varilla tubular con pieza de cabeza especialmente profunda para pernos sobresalientes.

**Aplicación:**

Para tuercas ranuradas DIN 546.

**Material:**

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada y cromada.

### Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	60 mm
Ø de varilla	3 mm
Ø agujero	1,5 mm
Longitud total	135 mm
Para tuercas	M1,2 / M1,4
Grosor de espiga a	0,4 mm
Serie	Classic
Perfil de salida	Tuerca ranurada
Tipo de producto	Destornilladores