



Destornillador para tuercas ranuradas, Ø de varilla: 4mm



Datos de pedido

Número de pedido	666600 4
GTIN	7610733086351
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Mango rígido «Classic» de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio). Varilla tubular con pieza de cabeza especialmente profunda para pernos sobresalientes.

Aplicación:

Para tuercas ranuradas DIN 546.

Material:

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada y cromada.

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	70 mm
Para tuercas	M1,7; M2
Ø de varilla	4 mm
Ø agujero	2,2 mm
Grosor de espiga a	0,5 mm
Longitud total	155 mm
Serie	Classic
Perfil de salida	Tuerca ranurada
Tipo de producto	Destornilladores