



## Alicates de corte lateral para electrónica Super Knips®, cabeza estrecha, KW, Longitud total: 125mm



### Datos de pedido

Número de pedido	726610 125
GTIN	4003773039778
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

Cabeza esbelta y filos rectificadas con precisión, con bisel de corte fino. Mangos con envolturas de varios componentes, con muelle de apertura.

#### Norma:

**DIN ISO 9654**

#### Material:

Acero herramental especial, pavonado.

### Descripción técnica

Anchura de cabeza	12,5 mm
Longitud total	125 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta Ø	0,2 - 1 mm
Longitud de filo	9 mm
Bisel de corte	KW
Material	Acero especial para herramientas
Forma de cabeza	estrecho
Norma	DIN ISO 9654
Mango	Funda de varios componentes

Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)
Superficie	pavonado
Atributo del nombre de producto	KW
con muelle de abertura	sí
con soporte para alambre	no
Tipo de producto	Alicate cortante