

**Cortapernos, Longitud total: 610mm****Datos de pedido**

Número de pedido	733300 610
GTIN	4003773066767
Clase de artículo	73F

Descripción**Ejecución:**

Cabezal de corte con transmisión y cuchillas universales. Reajuste preciso y fácil de las cuchillas mediante tornillos excéntricos. Tope limitador forjado con amortiguador cómodo, brazos tubulares revestidos por polvo con cubiertas varios componentes.

Aplicación:

Para cortar aceros normales y de alta resistencia hasta 48 HRC (resistencia a la tracción aprox. 1600 N/mm²).

Material:

Cuchilla de acero al cromovanadio de alto rendimiento, filos templados por inducción adicionalmente (aprox. 62 HRC).

Pieza de repuesto:

Fresa portaplacas n.º 733350.

Descripción técnica

Longitud total	610 mm
para acero redondo hasta 40 HRC o 1200 N/mm ² hasta Ø	8 mm
para acero redondo hasta 19 HRC o 800 N/mm ² hasta Ø	9 mm
para acero redondo hasta 48 HRC o 1600 N/mm ² hasta Ø	7 mm
Material	Acero de alto rendimiento al cromo-vanadio
Tipo de producto	Alicate cortante

Accesorios

Cabezal de corte de recambio completo con tornillos
Longitud total 610 mm

733350 610