

**Cortapernos, Longitud total: 900mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 732000 900    |
| GTIN              | 4045197166869 |
| Clase de artículo | 72B           |

**Descripción****Ejecución:**

Cabezal de corte con transmisión y tornillo de reajuste. Brazos tubulares pintados, estables, con mangos de caucho.

**Aplicación:**

Para cortar aceros hasta una resistencia a la tracción de aprox. 1200 N/mm<sup>2</sup>.

**Material:**

Cuchillas de acero Alloy al cromo, filos templados por inducción adicionalmente.

**Pieza de repuesto:**

ver n.º 732040

**Descripción técnica**

|   |                  |
|---|------------------|
| Longitud total  | 900 mm           |
| para acero redondo hasta 19 HRC o 800 N/mm <sup>2</sup> hasta Ø | 15 mm            |
| para barras individuales hasta 40 HRC o 1200 N/mm <sup>2</sup>  | 9 mm             |
| Tipo de producto  | Alicate cortante |

**Accesorios**

|   |            |
|---|------------|
| Cuchilla de recambio completa con tornillos Longitud total 900 mm | 732040 900 |
|---|------------|

