



Destornillador acodado para ranura, Anchura de filo b: 8mm



Datos de pedido

Número de pedido	664800 8
GTIN	7610733004300
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Dos filos de igual anchura, dispuestos con 90° entre sí. Aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada y cromada. Puntas negras.

Mango moleteado para una sujeción segura en entornos húmedos o aceitosos. Con filos de unión forjada, aplanados a la anchura de ranura de tornillo normalizada.

Descripción técnica

Grosor de filo a	1,2 mm
Anchura de filo b	8 mm
Longitud total	125 mm
Perfil de salida	Destornillador Plano
Tipo de producto	Destornilladores