

VBW**Cortapernos UNIBOLT®, Longitud total: 910mm**

Datos de pedido

Número de pedido	733500 910
GTIN	4005887563507
Clase de artículo	73L

Descripción

Ejecución:

Cabezal de corte con transmisión y cuchillas universales. Reajuste preciso y fácil de las cuchillas mediante tornillos excéntricos. Forjado en estampa, tope limitador con zona de amortiguación extragrande, brazos tubulares pintados.

Aplicación:

Para cortar aceros normales y de alta resistencia hasta 48 HRC (resistencia a la tracción aprox. 1600 N/mm²).

Material:

Cuchillas de acero herramental especial, filos templados de forma inductiva adicionalmente.

Pieza de repuesto:

Fresa portaplacas n.º 734110.

Descripción técnica

para acero redondo hasta 19 HRC o 800 N/mm ² hasta Ø	13 mm
Longitud total	910 mm
para acero redondo hasta 48 HRC o 1600 N/mm ² hasta Ø	9 mm
para acero redondo hasta 40 HRC o 1200 N/mm ² hasta Ø	11 mm
Capacidad de corte	<48 HR
con tope limitador	sí
Quality Dress	UNIBOLT®
Filo	templado

Material	Acero especial para herramientas
Superficie	lacado en rojo
con tornillo de reajuste	sí
Tipo de producto	Alicate cortante

Accesorios

Cabezal de corte de recambio completo con tornillos Longitud total 910 mm	734110 910
--	------------