

**Comprobador de fases unipolar, Anchura de filo: 3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	665030 3
GTIN	4013288140289
Clase de artículo	63H

**Descripción****Ejecución:**

Mango de plástico, con varilla de destornillador aislada y clip de sujeción.  
Intervalo de comprobación 150 – 250 V.

**Nota:**

Estos comprobadores de tensión cumplen las disposiciones de seguridad de conformidad con VDE 0680/6. Por tanto, no se pueden intercambiar las lámparas luminiscentes.

**Descripción técnica**

Longitud de cuchilla cortante	70 mm
Clip de enganche	sí
Anchura de filo	3 mm
Longitud total	145 mm
Quality Dress	247
Intervalo de comprobación	150 - 250 V
Perfil de salida	Destornillador Plano
Tipo de producto	Comprobador de tensión