



Destornillador para tuercas ranuradas, Ø de varilla: 2,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	666600 2,5
GTIN	7610733086337
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Mango rígido «Classic» de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio). Varilla tubular con pieza de cabeza especialmente profunda para pernos sobresalientes.

Aplicación:

Para tuercas ranuradas DIN 546.

Material:

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada y cromada.

Descripción técnica

Longitud total	125 mm
Para tuercas	M1
Grosor de espiga a	0,3 mm
Ø agujero	1,2 mm
Longitud de cuchilla cortante	50 mm
Ø de varilla	2,5 mm
Serie	Classic
Perfil de salida	Tuerca ranurada
Tipo de producto	Destornilladores