

HOLEX**Tenazas para tubos acodados (modelo más ligero), Ø de tubo: 1.1/2pul****Datos de pedido**

Número de pedido	810400 1.1/2
GTIN	4045197167019
Clase de artículo	82A

Descripción**Ejecución:**

Diseño sueco, con boca alargada y acodada a 45°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.

Material:

Acero al cromovanadio; bonificado, boca templada por inducción.

Descripción técnica

Abertura de sujeción	59 mm
Longitud total	425 mm
Ø de tubo	1 1/2 pul
Ángulo de boca	45 grados
Bonificación boca	templado por inducción
Material alicates	Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto	Llave para tubos y alicate regulables