

**Broca cilíndrica MD, Ø de broca: 35mm****Datos de pedido**

Número de pedido	795250 35
GTIN	9002696014263
Clase de artículo	76H

**Descripción****Ejecución:**

De dos filos con vástago cilíndrico.

Con **insertos de metal duro**; estabilidad elevada. Para taladrado en madera dura, plásticos, paneles revestidos, etc.

**Aplicación:**

Para taladrado de agujeros ciegos y a circulares de dimensiones exactas y sin grietas.

**Norma:**

**DIN 7483 G**

**Descripción técnica**

Ø de broca	35 mm
Longitud total	90 mm
Medida del mango	10 × 30 mm
Número de filos Z	2
Tipo de producto	Broca para madera

**Accesorios**

Prolongación para broca para Ø de mango 10 mm	795270 10
---	-----------

