

VBW**Tenazas para tubos acodados, Ø de tubo: 1/2pul****Datos de pedido**

Número de pedido	810300 1/2
GTIN	4005887269003
Clase de artículo	83E

Descripción**Ejecución:**

Diseño sueco, con boca alargada y acodada a 45°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.

Material:

Acero al cromovanadio; bonificado, boca templada por inducción.

Descripción técnica

Longitud total	240 mm
Abertura de sujeción	29 mm
Ø de tubo	1/2 pul
Ángulo de boca	45 grados
Procedimiento de fabricación	completamente forjado
Bonificación boca	templado por inducción
Material alicates	Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto	Llave para tubos y alicate regulables

Accesorios

Tuerca moleteada Tipo 1/2

810520 1/2