

**Pinzas romas, punta de 3 mm de anchura, 145 mm, forma 40, Material: TITAN****Datos de pedido**

Número de pedido	727550 TITAN
GTIN	4045197993038
Clase de artículo	76B

Descripción**Ejecución:**

Interior estriado. Titanio puro, **inoxidable**, resistente al ácido, absolutamente antimagnético, de elasticidad muy elevada, prácticamente resistente al desgaste y al calor hasta aprox. 800 °C.

Descripción técnica

Material	titanio puro, inoxidable
Longitud	145 mm
Anchura punta	3 mm
Propiedad de punta	roma, interior estriado
Forma de la punta	40
Punta intercambiable	no
Tipo de producto	Pinzas