

**VBW****Tenazas para tubos acodados, Ø de tubo: 2pul****Datos de pedido**

Número de pedido	810300 2
GTIN	4005887269300
Clase de artículo	83E

**Descripción****Ejecución:**

Diseño sueco, con boca alargada y acodada a 45°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.

**Material:**

Acero al cromovanadio; bonificado, boca templada por inducción.

**Descripción técnica**

Abertura de sujeción	76 mm
Ø de tubo	2 pul
Longitud total	560 mm
Ángulo de boca	45 grados
Procedimiento de fabricación	completamente forjado
Bonificación boca	templado por inducción
Material alicates	Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto	Llave para tubos y alicate regulables

**Accesorios**

Tuerca moleteada Tipo 2

810520 2