



Destornillador para tuercas ranuradas, Ø de varilla: 9mm



Datos de pedido

Número de pedido	666600 9
GTIN	7610733086399
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Mango rígido «Classic» de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio). Varilla tubular con pieza de cabeza especialmente profunda para pernos sobresalientes.

Aplicación:

Para tuercas ranuradas DIN 546.

Material:

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada y cromada.

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	100 mm
Longitud total	205 mm
Grosor de espiga a	2 mm
Para tuercas	M5
Ø de varilla	9 mm
Ø agujero	5,3 mm
Serie	Classic
Perfil de salida	Tuerca ranurada
Tipo de producto	Destornilladores