



## Destornillador para tuercas ranuradas, Ø de varilla: 11 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	666600 11
GTIN	7610733086405
Clase de artículo	63E

### Descripción

**Ejecución:**

**Mango rígido «Classic»** de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio). Varilla tubular con pieza de cabeza especialmente profunda para pernos sobresalientes.

**Aplicación:**

Para tuercas ranuradas DIN 546.

**Material:**

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada y cromada.

### Descripción técnica

Ø de varilla	11 mm
Para tuercas	M6
Grosor de espiga a	2,5 mm
Ø agujero	6,4 mm
Longitud total	220 mm
Longitud de cuchilla cortante	110 mm
Serie	Classic
Perfil de salida	Tuerca ranurada
Tipo de producto	Destornilladores