



Pinzas de apriete para montaje con dientes de encaje, acodadas 25°, Longitud total: 240mm



Datos de pedido

Número de pedido	727960 240
GTIN	4045197379931
Clase de artículo	72B

Descripción

Ejecución:

Con mordazas especialmente largas, esbeltas, cuyos extremos están acodados o curvados. Brazos con ojos de tijera y dientes de encaje. Superficies prensoras dentadas. Mordazas acodadas aprox. 25°.

Aplicación:

Estas pinzas sirven para sujetar automáticamente piezas y alambres pequeños, de forma que, p. ej., en la soldadura las manos queden libres para trabajar.

Material:

Acero inoxidable.

Descripción técnica

Longitud total	240 mm
Long. de mord.	50 mm
Material	Acero inoxidable
Tipo de producto	Pinzas de apriete