



Colocadores de cabezas de remache, para Ø de vástago de remache: 2mm



Datos de pedido

Número de pedido	744700 2
GTIN	4049002002694
Clase de artículo	73U

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal, cabeza brillante. El **bonificado especial de la cabeza de golpe** impide que ésta se astille.

Norma:

DIN 6435.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Material:

Acero al cromovanadio templado al aire, superficie pintada.

Descripción técnica

para Ø de vástago de remache	2 mm
Longitud total	100 mm
Ø del cabezal	3,5 mm
Grosor del mango (máximo)	10 mm
Tipo de producto	Colocadores de cabezas de remache