

VBW**Tenazas para tubos acodados, Ø de tubo: 1.1/2pul****Datos de pedido**

Número de pedido	810700 1.1/2
GTIN	4005887271006
Clase de artículo	83E

Descripción**Ejecución:**

Diseño sueco; boca alargada de forma especial, con autoamarre, curvada a 45°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.

VBW para soporte del tubo por tres y cuatro puntos. Los racores hexagonales y las piezas de trabajo planas se pueden sujetar con seguridad y sin deformaciones. Mangos con revestimiento de plástico **antideslizante**.

Material:

Acero al cromovanadio; bonificado, boca templada por inducción. Pintadas, mordazas brillantes.

Descripción técnica

Longitud total	425 mm
Abertura de sujeción	75 mm
Ø de tubo	1 1/2 pul
Ángulo de boca	45 grados
Versión mango	revestida de plástico antideslizante
Procedimiento de fabricación	completamente forjado
Bonificación boca	templado por inducción
Material alicates	Acero al cromo-vanadio
Forma sueca	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicata regulables

