



## Cinzel de escoplear, Filo: 10X2mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 743400 10X2   |
| GTIN              | 4049002006739 |
| Clase de artículo | 73U           |

### Descripción

#### Ejecución:

De acero octogonal, templado y revenido. Filo templado uniformemente en toda su sección; gracias a ello, posibilidad de varios reafilados sin templado posterior. El **bonificado especial de la cabeza de golpe** evita astillados en la cabeza del cinzel.

#### Aplicación:

Para escoplear puentes entre perforaciones.

#### Norma:

**Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.**

#### Material:

Acero al cromovanadio templado al aire, superficie pintada.

### Descripción técnica

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Filo               | 10 X 2 mm           |
| Longitud del mango | 125 mm              |
| Peso               | 80 g                |
| Tipo de producto   | Cinzel de escoplear |