



Colocadores de cabezas de remache, para Ø de vástago de remache: 5mm



Datos de pedido

Número de pedido	744700 5
GTIN	4049002002724
Clase de artículo	73U

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal, cabeza brillante. El **bonificado especial de la cabeza de golpe** impide que ésta se astille.

Norma:

DIN 6435.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Material:

Acero al cromovanadio templado al aire, superficie pintada.

Descripción técnica

para Ø de vástago de remache	5 mm
Ø del cabezal	8,8 mm
Longitud total	110 mm
Grosor del mango (máximo)	14 mm
Tipo de producto	Colocadores de cabezas de remache